



6167331606

**Steckdose ohne Schutzkontakt m. erh. Berührungsschutz S.1/B.3/B.7 anthrazit matt**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP20

**Abmessungen**

Einbautiefe 32 mm

**Werkstoff**

Farbe Anthrazit

RAL Nummer 7021

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Konnektivität**

Anschluss-/Steckertyp Steckanschluss

Mit Krallenbefestigung Ja

Montageart Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose ohne Schutzkontakt

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld

Nein

**Kapazität**

Anzahl Module

1

**Texte**

Aufdruck

Ohne Aufdruck

Abdeckung

Zentralplatte

Schutz

Erhöhter Berührungsschutz

Zugehörige Serien

Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1