



633023

## Wippschalter 3 x 1-polig Aus Modul-Einsätze

### Technische Merkmale

#### Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Schaltstrom 16 A

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Spannung

Nennspannung 400 V

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Werkstoff

Werkstoff Metall, Kunststoff

#### Konnektivität.

Montageart Klemmbefestigung, Schraubanschluss

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 3

#### Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

#### Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK07

#### Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Schaltart/Variante 3x 1-polig Aus