



6719323502

## Gehäuseunterteil 2fach waagrecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 polarweiß

### Technische Merkmale

#### Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

#### Abmessungen

Höhe	76 mm
------	-------

Breite	147 mm
--------	--------

Tiefe	56 mm
-------	-------

#### Ausstattung

Mit Kabeleinführung	Ja
---------------------	----

#### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

#### Werkstoff

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Farbe	Polarweiß
-------	-----------

RAL Nummer	9010
------------	------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

#### Zubehör

Mit Abdeckrahmen	Ja
------------------	----

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------

Stoßfestigkeit IK	IK05
-------------------	------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

#### Texte

Dichtung	Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
----------	---

Montageart	Für waagerechte Montage
------------	-------------------------