



6719323512

Gehäuseunterteil 2fach waagrecht mit Rahmen, 4 Leitungseinf. AP W.1 polarweiß

Technische Merkmale

Kapazität

Anzahl Module 2

Abmessungen

Höhe 76 mm

Breite 147 mm

Tiefe 56 mm

Ausstattung

Mit Kabeleinführung Ja

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Werkstoff

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Zubehör

Mit Abdeckrahmen Ja

Sicherheit

Schutzart IP IP55

Stoßfestigkeit IK IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

Texte

Dichtung Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

Montageart Für waagerechte Montage