



6719333505

## Gehäuseunterteil 2fach senkrecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 grau

### Technische Merkmale

#### Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

#### Abmessungen

Höhe	147 mm
Breite	76 mm
Tiefe	56 mm

#### Ausstattung

Mit Kabeleinführung	Ja
---------------------	----

#### Installation, Montage

Einbau-/Anschlussort	Vertikal
Montage auf	Aufputz

#### Werkstoff

Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Grau
RAL Nummer	7011
Glanzgrad	Matt

#### Zubehör

Mit Abdeckrahmen	Ja
------------------	----

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK05
Schlagfest	Nein

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

#### Texte

Dichtung	Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
Montageart	Für senkrechte Montage