



6765090077

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED Arsys orange, glänzend

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung 250 V

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Werkstoff

Farbe Orange

RAL Nummer 2003

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Duroplast

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Krallenbefestigung, Schraubanschluss

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schutzkontaktstift

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module 1

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
