



6765091913

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED S.1/B.3/B.7 grün, matt

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung 250 V

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Einbautiefe 32 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Werkstoff

Farbe Grün

RAL Nummer 6029

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schutzkontaktstift

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
--------	---------------------------

Zugehörige Serien	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1
-------------------	------------------------------------