



6765096084

## Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED Q.x alu samt, lackiert

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

#### Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

#### Werkstoff

Farbe Aluminium

RAL Nummer 9006

Glanzgrad Samt

Werkstoff Thermoplast

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schutzkontaktstift

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

#### Zubehör

**Kapazität**

---

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

**Texte**

---

|          |               |
|----------|---------------|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
|----------|---------------|

---

|           |               |
|-----------|---------------|
| Abdeckung | Zentralplatte |
|-----------|---------------|

---

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| Schutz | Erhöhter Berührungsschutz |
|--------|---------------------------|

---

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Zugehörige Serien | Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7 |
|-------------------|------------------------------------|