



6765098982

Steckdose m. Schutzkontaktstift, Kontroll-LED u. erh.BS S.1/B.3/B.7 weiß, glänz.

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung 250 V

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Werkstoff

Farbe Weiß

RAL Nummer 1013

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Duroplast

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schutzkontaktstift

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

Texte

| | |
|----------|---------------|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
|----------|---------------|

| | |
|-----------|---------------|
| Abdeckung | Zentralplatte |
|-----------|---------------|

| | |
|--------|---------------------------|
| Schutz | Erhöhter Berührungsschutz |
|--------|---------------------------|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------|-------------|
| Deckelausführung | Ohne Deckel |
|------------------|-------------|

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Zugehörige Serien | Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1 |
|-------------------|------------------------------------|