



6765098989

## Steckdose m. Schutzko.-Stift, Kontroll-LED u. erh.BS S.1/B.x polarweiß, glänzend

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Schutzart IP IP20

#### Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Einbautiefe 32 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 41,60 mm

#### Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schutzkontaktstift

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld

Nein

**Kapazität**

Anzahl Module

1

**Texte**

Aufdruck

Ohne Aufdruck

Abdeckung

Zentralplatte

Schutz

Erhöhter Berührungsschutz

Zugehörige Serien

Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1