

## Steckdose m. Schutzko.-Stift u. LED-Orientierungslicht Arsys polarweiß, glänzend

## **Technische Merkmale**

Nennstrom	16 A
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannung	
Nennspannung	250 V
Sicherheit	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP20
Abmessungen	
Einbautiefe	32 mm
Werkstoff	
Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Konnektivität.	
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Krallenbefestigung
Ausstattung	
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schutzkontaktstift
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein

Technische Änderungen vorbehalten

Kapazität

Anzahl Module 1

## Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Beleuchtung	Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht
Verdrahtung	Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz