



6765740001

Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Arsys hellbronze, Metall

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm
Einbautiefe	32 mm

Werkstoff

Farbe	Hellbronze
RAL Nummer	3012
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Aluminium

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schutzkontaktstift
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz