



67657901

Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung 250 V

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Einbautiefe 31,30 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Duroplast

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schutzkontaktstift

Verdreher Zentraleinsatz Ja

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld

Nein

Kapazität

Anzahl Module

1

Texte

Aufdruck

Ohne Aufdruck

Abdeckung

Zentralplatte

Schutz

Erhöhter Berührungsschutz

Zugehörige Serien

Serie 1930, Serie Glas