



6765832045

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel R.1/R.3 schwarz, glänzend

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung 250 V

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Einbautiefe 31,30 mm

Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schutzkontaktstift

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

Texte

| | |
|----------|--------------|
| Aufdruck | Mit Aufdruck |
|----------|--------------|

| | |
|-----------|---------------|
| Abdeckung | Zentralplatte |
|-----------|---------------|

| | |
|--------|---------------------------|
| Schutz | Erhöhter Berührungsschutz |
|--------|---------------------------|

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Zugehörige Serien | Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8 |
|-------------------|------------------------------------|