



6765836086

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel Q.x anthrazit, samt

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung 250 V

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Einbautiefe 31,30 mm

Werkstoff

Farbe Anthrazit

RAL Nummer 7021

Glanzgrad Samt

Werkstoff Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schutzkontaktstift

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck
----------	--------------

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
--------	---------------------------

Zugehörige Serien	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
-------------------	------------------------------------