



6768766014

## Steckdose m. Schutzkontaktstift u. erhöhtem Berührungsschutz Q.x orange samt

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

#### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
-------------------------------	----

Stoßfestigkeit IK	IK02
-------------------	------

Schutzart IP	IP20
--------------	------

#### Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm
-----------------------------	-------

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

Höhe	71 mm
------	-------

Breite	71 mm
--------	-------

#### Werkstoff

Farbe	Orange
-------	--------

RAL Nummer	2003
------------	------

Glanzgrad	Samt
-----------	------

Werkstoff	Duroplast
-----------	-----------

#### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Steckanschluss
-----------------------	----------------

Montageart	Schraubbefestigung, Krallenbefestigung
------------	--

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schutzkontaktstift
---------------------------------	--------------------

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
--------------------------	------

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
------------------------------	----

Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein
<b>Zubehör</b>	
Mit Beschriftungsfeld	Nein
<b>Kapazität</b>	
Anzahl Module	1
<b>Texte</b>	
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Zugehörige Serien	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7