



6768777109

## Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel K.1 polarweiß glänzend

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP20

#### Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Einbautiefe 31,20 mm

#### Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Konnektivität

Anschluss-/Steckertyp Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schutzkontaktstift

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld

Nein

**Kapazität**

Anzahl Module

1

**Texte**

Aufdruck

Mit Aufdruck

Abdeckung

Zentralplatte

Schutz

Erhöhter Berührungsschutz

Zugehörige Serien

Berker K.1