



6768792089

## Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Serie R.Classic polarweiß, glänzend

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

#### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP20

#### Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 42 mm

#### Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schutzkontaktstift

Verdreher Zentraleinsatz Ja

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mit Signallampe       | Nein  |
| Mit Schloss           | Nein  |
| <b>Zubehör</b>        |   |
| Mit Beschriftungsfeld | Nein  |
| <b>Kapazität</b>      |   |
| Anzahl Module         | 1   |
| <b>Texte</b>          |   |
| Aufdruck              | Ohne Aufdruck                                       |
| Abdeckung             | Zentralplatte                                       |
| Schutz                | Erhöhter Berührungsschutz                           |
| Zugehörige Serien     | Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Serie R.classic |