



6768803512

## Steckdosen-Einsatz mit Schutzkontaktstift W.1 polarweiß

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Schutzart IP IP55

#### Werkstoff

Farbe Polarweiß

Glanzgrad Matt

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz, Aufputz

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schutzkontaktstift

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

#### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein