



6768803515



Steckdosen-Einsatz mit Schutzkontaktstift W.1 grau

Steckdosen-Einsatz mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel AP/UP - erhöhter Berührungsschutz, 2-polig + Erde, mit Steckklemmen, erhöhter Berührungsschutz konform VDE 0620-1, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

- mit erhöhtem Berührungsschutz
- mit Steckklemmen
- für Schraubbefestigung
- erhöhter Berührungsschutz
- Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei, Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.
- Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage den Schutzgrad IP55.

Technische Merkmale

Montageart	Aufputz oder Unterputz
Polanzahl	2-polig + Erde
Farbe	grau matt
Haupt-Designlinie	Berker W.1
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A
Werkstoff	Thermoplast
Betriebstemperatur	-40...30 °C
Klappdeckel	mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar
Farbe	eisengrau