



6768803515

## Steckdosen-Einsatz mit Schutzkontaktstift W.1 grau

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Schutzart IP IP55

#### Werkstoff

Farbe Grau

Glanzgrad Matt

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz, Aufputz

#### Konnektivität

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schutzkontaktstift

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

#### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein