



6768823512

**Steckdose Schutzkontaktstift 2fach waag.,erh. BS, Klappd.,4 Einf. AP W.1 polarw.**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP55

**Abmessungen**

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0

**Werkstoff**

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

**Konnektivität**

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schutzkontaktstift

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld

Nein

**Kapazität**

Anzahl Module

0

**Texte**

Aufdruck

Ohne Aufdruck

Abdeckung

Komplettgehäuse

Schutz

Erhöhter Berührungsschutz