



75141034

**IP20** 

## Glas-Sensor 1fach Komfort TS Sensor, alu

### Technische Merkmale

### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

### Funktionen

Mit Raumthermostat Ja

### Leistung

Stromaufnahme 12,50 mA

### Abmessungen

Einbautiefe 20 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 23 mm

Höhe 160 mm

Breite 86 mm

Tiefe 37,70 mm

### Ausstattung

Anzahl der Betätigungspunkte 2

### Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige Ja

### Werkstoff

Farbe Aluminium

RAL Nummer 9006

Werkstoff Aluminium, Glas

Glanzgrad Glänzend

### Bildschirm

Mit Display Nein

### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

### Texte

Funktion Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, Sperrfunktion für die Sensorflächen, z. B. zur Reinigung der Glasoberfläche

Montageart Für senkrechte Montage

Temperatur

Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler, Integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-Nebenstelle, Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes Kommunikations-Objekt