



75142155

IP20

Touch-Sensor 2fach Komfort R.3 Glas konfiguriert, schwarz

Technische Merkmale

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Funktionen

Mit Raumthermostat Ja

Leistung

Stromaufnahme 12,50 mA

Abmessungen

Einbautiefe 12,90 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 16 mm

Höhe 152 mm

Breite 81 mm

Tiefe 23 mm

Ausstattung

Anzahl der Betätigungspunkte 4

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige Ja

Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Werkstoff Glas

Glanzgrad Glänzend

Bildschirm

Mit Display Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Funktion Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, Sperrfunktion für die Sensorflächen, z. B. zur Reinigung der Glasoberfläche

Montageart Für senkrechte Montage

Temperatur

Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler, Integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-Nebenstelle, Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes Kommunikations-Objekt