



75144830

IP20

Glas-Sensor 4fach Komfort TS Sensor, polarweiß

Technische Merkmale

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Funktionen

Mit Raumthermostat Ja

Leistung

Stromaufnahme 12,50 mA

Abmessungen

Einbautiefe 24,20 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 27 mm

Höhe 160 mm

Breite 86 mm

Tiefe 37,70 mm

Ausstattung

Anzahl der Betätigungspunkte 8

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige Ja

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Werkstoff Glas

Glanzgrad Glänzend

Bildschirm

Mit Display Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Funktion Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, Sperrfunktion für die Sensorflächen, z. B. zur Reinigung der Glasoberfläche

Montageart Für senkrechte Montage

Temperatur

Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler, Integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-Nebenstelle, Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes Kommunikations-Objekt