




75216001



Binäreingang 6fach 24 V AC/DC REG KNX lichtgrau

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise 6

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig Ja

Funk bidirektional Nein

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Beleuchtung

LED-Steuerung Nein

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Spannung

Eingangsspannung 8 - 42 V

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Versorgungsspannungsart AC/DC