



75261559

IP20

Wächtersensor 180 Komfort S.1 polarweiß, glänzend

Technische Merkmale

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe 1,10 - 1,10 m

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS

Minimale Einschaltdauer 0,13 s

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Lieferumfang

Busan Kopplung inklusive Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Werkstoff

Werkstoff Thermoplast

Texte

Funktionen für Beleuchtungsbetriebsart: Schalten, Wertgeber und Lichtszenenabruf, Sperrfunktion parametrierbar

Funktion