



75310002



IP20

Schalt-/Jalousieaktor 16-/8fach 16 A Schließer, Hand, KNX lichtgrau

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX Ja

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Abmessungen

Tiefe 70 mm

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

Ausstattung

Funk bidirektional Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Leistung

Glühlampenlast 230 V Lampe 3000 - 3000 W

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 230 V

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Funktion Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung, Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Windsensor, Mit Sonnenschutzfunktion