



75441273



Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle K.5 Edelstahl Rostfrei

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	7,50 mA
---------------------------------	---------

Funktionen

Parallel Betrieb möglich	Nein
--------------------------	------

Mit Vor-Ort Bedienung	Nein
-----------------------	------

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
-------	-----------

RAL Nummer	9022
------------	------

Abmessungen

Einbautiefe	22,70 mm
-------------	----------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	26 mm
-----------------------------	-------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Energieeffizienzklasse	IV (2%)
------------------------	---------

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------