



75441283



## Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle B.7 alu, matt

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer 7,50 mA

#### Funktionen

Parallel Betrieb möglich Nein

Mit Vor-Ort Bedienung Nein

#### Werkstoff

Farbe Aluminium

RAL Nummer 9006

#### Abmessungen

Einbautiefe 22,70 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 26 mm

#### Sicherheit

Schutzart IP IP20

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Energieeffizienzklasse IV (2%)

#### Spannung

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V