



75441359

IP20 

KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte- und Temperaturregler, S.x/B.x polarweiß glänzend

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer 12,50 mA

Funktionen

Parallel Betrieb möglich Nein

Mit Vor-Ort Bedienung Nein

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 26 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Energieeffizienzklasse IV (2%)

Spannung

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V