



75630005

IP20 

KNX EnOcean Gateway KNX

Technische Merkmale

Kapazität

Anzahl Module	0
---------------	---

Ausstattung

Web server	Nein
------------	------

Spannung

Betriebsspannung	29 - 29 V
------------------	-----------

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

Konnektivität.

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway	Medienkoppler
---	---------------

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
-----------------------------	-----

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Nein
-----------------	------

Abmessungen

Breite	81 mm
--------	-------

Tiefe	25 mm
-------	-------

Texte

Funktion	Jeder Kanal mit unterschiedlichen Funktionen konfigurierbar, EnOcean Empfängerfunktionen zur Umsetzung in KNX-Telegramme: u. a. Schalten, Dimmen, Jalousie, Lichtszene, Fensterkontakte, Temperatur-, Helligkeitswerte, Anwesenheitssimulation, Raumbediengeräte, EnOcean Sendefunktionen zur Umsetzung von KNX-Telegrammen: Schalten, Dimmen, Jalousie, Stellantriebe, Logik- und Regelungsfunktionen
Montageart	Montage Auf UP-Dose möglich