



75630005

**IP20**

## KNX EnOcean Gateway KNX

### Technische Merkmale

#### Kapazität

Anzahl Module	0
---------------	---

#### Ausstattung

Web server	Nein
------------	------

#### Spannung

Betriebsspannung	29 - 29 V
------------------	-----------

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

#### Konnektivität.

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway	Medienkoppler
---	---------------

#### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
-----------------------------	-----

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

#### Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Nein
-----------------	------

#### Abmessungen

Breite	81 mm
--------	-------

Tiefe	25 mm
-------	-------

#### Texte

Funktion	Jeder Kanal mit unterschiedlichen Funktionen konfigurierbar, EnOcean Empfängerfunktionen zur Umsetzung in KNX-Telegramme: u. a. Schalten, Dimmen, Jalousie, Lichtszene, Fensterkontakte, Temperatur-, Helligkeitswerte, Anwesenheitssimulation, Raumbediengeräte, EnOcean Sendefunktionen zur Umsetzung von KNX-Telegrammen: Schalten, Dimmen, Jalousie, Stellantriebe, Logik- und Regelungsfunktionen
Montageart	Montage Auf UP-Dose möglich