



75663693

14:23

IP20

IR-Tastsensor 3fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Edelstahl Rostfrei

Technische Merkmale

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Funktionen

Mit Raumthermostat Ja

Abmessungen

Höhe 128,60 mm

Breite 88,50 mm

Tiefe 16,65 mm

Ausstattung

Anzahl der Betätigungspunkte 8

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige Ja

Werkstoff

Farbe Edelstahl

RAL Nummer 9022

Werkstoff Metall, Edelstahl

Glanzgrad Matt

Bildschirm

Mit Display Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Funktion Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Temperaturreglerfunktionen, Mit Ventilschutzfunktion, Tastenhilfefunktion aktivierbar

Betriebsart Reglerbetriebsart: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb

Schutz Mit Demontageschutz

Temperatur Temperaturmessung über internen Temperaturfühler und/oder externes Kommunikations-Objekt (Gewichtungsverhältnis parametrierbar), Bereitstellen des internen Temperaturmesswertes über Kommunikations-Objekt