



75710004

IP-Control

Technische Merkmale

Kapazität

Anzahl Module	8
---------------	---

Ausstattung

Web server	Ja
------------	----

Spannung

Betriebsspannung	30 - 30 V
Versorgungsspannungsart	DC

Konnektivität.

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway	Schnittstelle LAN Systeme
---	---------------------------

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
-----------------------------	-----

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 35 °C
--------------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

Abmessungen

Breite	144 mm
Tiefe	64,50 mm

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Kodierung	Verwaltung von 50 Benutzern zur Steuerung der Zugriffsberechtigung
Spannung	Betrieb an unverdrosseltem Ausgang der KNX Spannungsversorgung möglich (Stromaufnahme beachten)