



75910003

Spannungsversorgung 24 V DC REG KNX lichtgrau, matt

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Ausgangsstrom 1000 mA

Funktionen

Ausgangsspannung geregelt Ja

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Kapazität

Anzahl Module 4

Spannung

Ausgangsspannung 24 - 24 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 45 °C

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Steckanschluss