



80141600

## Taster 2-fach 48V AC/DC für W.1 mit Schrägstellung, AP/EB

### Technische Merkmale

#### Spannung

Nennspannung	48 V
--------------	------

#### Architektur

Polanzahl	2
-----------	---

#### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz, Aufputz
-------------	--------------------

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

#### Werkstoff

Farbe	Grau
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Steckanschluss
-----------------------	----------------

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 30 °C
--------------------	-------------

#### Texte

Anschluss mit Kabelschuh	Getrennte Eingangsklemmen
Anschlussart	Mit Steckklemme
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Dichtung	Ohne Dichtung
Montageart	Montage in Gehäuse AP oder UP