



80142180



IP20



Tastsensor-Modul 2fach mit integriertem Busankoppler KNX S.1/B.x

Tastsensor-Modul 2-fach Up. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragrings oder Krallenbefestigung, zum Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und Farbe parametrierbar, mit integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy.

- Bedienkonzept "Einzeltasten-Funktion" fest vorgegeben
- Bedienkonzept für Funktion "Rolllade/Jalousie" fest vorgegeben
- Schalten von Szenen (1..8) möglich
- Helligkeitswert der Status-LED für Tag-/Nachtbetrieb fest eingestellt, Umschaltung für Tag-/Nachtbetrieb möglich
- integrierter Temperaturfühler mit Ausgabe der Messwerte
- Farbe der Status-LED für das Gerät einheitlich einstellbar
- Tastenfunktion: u. a. Schalten, Dimmen, Rollladen/Jalousie, Zeitschalter, Zwangssteuerung, Betriebsmodusumschaltung
- Funktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen
- Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar
- mit Programmier Taste und roter Programmier-LED
- integrierter Temperaturfühler mit Ausgabe der Messwerte über Objekt
- mit Demontageschutz
- mit integriertem Busankoppler
- Busanschluss über Anschlussklemme
- mit zwei RGB Status-LEDs in Helligkeit und Farbe parametrierbar
- mit integriertem Summer zur akustischen Identifikation des Teilnehmers innerhalb der Anlage

Technische Merkmale

Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC
Stromaufnahme Bus (Datentransfer)	max. 10 mA
Sekundär Designlinie(n)	KNX Berker S.1 Berker B.3 Berker B.7
Haupt-Designlinie	KNX
Farbe	lichtgrau
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Einbautiefe	31 mm
Werkstoff	Kunststoff/Metall