





80262170



KNX Bewegungsmelder-Modul 1,1 m mit integriertem Busankoppler Q.x/K.x

Technische Merkmale

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe 1,10 - 1,10 m

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS, easy

Minimale Einschaltdauer 10 s

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Spannung

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Lieferumfang

Busankopplung inklusive Ja

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer 10 mA

Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar 5 - 1000 lx

Erfassung

Erfassungswinkel einstellbar 45 - 90 °

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Werkstoff

Werkstoff Metall, Kunststoff

Texte

Drucktaster Mit Taste für Automatik/Dauer-EIN/Dauer-AUS

Betriebsart Mit Testbetrieb, Master/Slave Betrieb zur Abdeckung großer Erfassungsbereiche, Mit 3 Betriebsarten: Automatik/Dauer EIN/Dauer AUS

Funktion Anwesenheitssimulation, Mit Partyfunktion

Montageart Mit Spreizkrallen, Mit Demontageschutz