



80262261



## KNX Bewegungsmelder-Modul 2,2 m mit integriertem Busankoppler, Tragring rund R.x

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe 2,20 - 2,20 m

#### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS, easy

Minimale Einschaltdauer 10 s

#### Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

#### Spannung

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

#### Lieferumfang

Busankopplung inklusive Ja

#### Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer 10 mA

#### Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar 5 - 1000 lx

#### Erfassung

Erfassungswinkel einstellbar 45 - 90 °

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

#### Werkstoff

Werkstoff Metall, Kunststoff

#### Texte

Drucktaster Mit Taste für Automatik/Dauer-EIN/Dauer-AUS

Betriebsart Mit 3 Betriebsarten: Automatik/Dauer EIN/Dauer AUS

Funktion Anwesenheitssimulation, Mit Partyfunktion

Montageart Mit Spreizkrallen, Mit Demontageschutz