



80660100



14:23



KNX Raumcontroller, mit TFT-Display, integriertem Busankoppler

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	10 mA
Stromaufnahme Betrieb	25 mA

Funktionen

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktor	Ja
DCF77 Empfänger integriert	Nein
Parallel Betrieb möglich	Nein
Mit Vor-Ort Bedienung	Ja

Werkstoff

Werkstoff Gruppe	Kunststoff
Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	26 mm

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK04
Schutzart IP	IP21

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Energieeffizienzklasse	IV (2%)

Spannung

Hilfsspannung	24 - 24 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V