



841852525

Steckdose SCHUKO 45°, mit Schraubklemmen, Integro Modul-Einsätze, anthrazit m.

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
Schutzart IP	IP44

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm
-----------------------------	-------

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7021
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Ja
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz