



845712501

Power Steckdose 12 V, Integro Modul-Einsätze, braun matt

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 20 A

Spannung

Nennspannung 12 V

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Kabelschuh

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 46 mm

Werkstoff

Farbe Braun

RAL Nummer 8017

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module 1

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
