




85105100



IP30

KNX-Funk Schaltaktor für Stecker SCHUKO KNX Funk polarweiß, matt

Technische Merkmale

Konnektivität.

Radio Protokoll	KNX-Funk
Empfänger Kategorie	2
Mit Bussystem KNX	Nein
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

Abmessungen

Tiefe	77 mm
-------	-------

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
-------	-----------

Ausstattung

Funk bidirektional	Ja
--------------------	----

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
Schaltstrom	16 A

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
Funk Empfangsfrequenz	868,30 - 868,30 MHz

Leistung

Ausgangsleistung	3680 W
------------------	--------

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V

Sicherheit

Schutzart IP	IP30
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

Texte

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
----------	--