



85121101

## Universal Schalteinsatz 1fach (R,L,C,LED), Tragring rund

### Technische Merkmale

#### Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

#### Bedienelemente und Anzeigen

Verwendbar mit Bewegungsmelder Ja

#### Ausstattung

Leistung LED Lampe 250 W

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Funktionen

Dimmung Phasenanschnitt Ja

Dimmung Phasenabschnitt Ja

#### Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe 3 - 250 W

#### Leistung

Leistungsaufnahme standby 0,30 W

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

#### Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

#### Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Dimmprinzip Automatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (AutoDetect-Verfahren)

Montageart Mit Spreizkrallen

Nebenstelleneingang Mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)