



85122201

Universal-Schalteinsatz 2fach 2-Draht, Tragring rund

Technische Merkmale

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe 12 - 54 W

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Dimmprinzip Automatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (AutoDetect-Verfahren)

Montageart Mit Spreizkrallen

Nebenstelleneingang Mit 2 Nebenstelleneingängen für Taster (Schließer) Einflächenbedienung

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)