



85165100



IP55

KNX-Funk Schaltaktor 1fach AP KNX Funk weiß

Technische Merkmale

Konnektivität.

Radio Protokoll	KNX-Funk
Empfänger Kategorie	2
Mit Bussystem KNX	Nein
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

Abmessungen

Tiefe	35 mm
-------	-------

Werkstoff

Farbe	Weiß
-------	------

Ausstattung

Funk bidirektional	Ja
--------------------	----

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
Schaltstrom	10 A

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
Funk Empfangsfrequenz	868,30 - 868,30 MHz

Leistung

Ausgangsleistung	2300 W
------------------	--------

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
--------------------	-------------

Texte

Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen
--------------	-------------------------

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Repeater-- Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite akti- vierbar, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
----------	--