



85221100



μ IP20

Jalousie-Einsatz Komfort

Jalousie-Einsatz Komfort, niedriger Eigenenergiebedarf, mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten, mit Nebenstelleneingängen für Auf und Ab. Für Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerungen, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, Anschluss von Nebenstellen Jalousie-Taster, Jalousieeinsätzen, Jalousie Schlüsseltaster, mit Schraubklemmen.

- für Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerungen
- mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten
- mit 230 V Nebenstelleneingängen für Auf und Ab
- keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen
- Anschluss von Nebenstellen Jalousie-Taster, Jalousieeinsätzen, Jalousie Schlüsseltaster
- mit Schraubklemmen
- Nicht geeignet für Regen- und Windsenor

Technische Merkmale

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Anzahl Nebenstellen	unbegrenzt
Schaltstrom (ohmsch/induktiv)	max. 5 A
Schaltstrom bei $\cos \varphi = 0,6$	max. 3 A
Umschaltzeit bei Richtungswechsel	< 0.6 s
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Schraubklemmen (max.)	2 x 1,5/1 x 2,5 mm ²
Last-Leitungslänge	max. 100 m
Leitungslänge Nebenstellen	max. 50 m
Einbautiefe	32 mm