



85341124

## Bewegungsmelder 1,1 m Q.x polarweiß, glänzend

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

|             |               |
|-------------|---------------|
| Montagehöhe | 1,10 - 1,10 m |
| Aufbauhöhe  | 34 mm         |

#### Erfassung

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Ausführung Sensor                  | Bewegungsmelder |
| Erfassungsdurchmesser, am Fußboden | 0 - 0 m         |
| Erfassungswinkel einstellbar       | 45 - 90 °       |

#### Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Aluminium   |
| Glanzgrad  | Samt        |
| Oberfläche | Lackiert    |
| Werkstoff  | Thermoplast |

#### Reichweite

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Max. Reichweite frontal        | 12 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 8 m  |

#### Beleuchtung

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Ansprechelligkeit einstellbar | 5 - 1000 lx |
|-------------------------------|-------------|

#### Einstellungen

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Ansprechelligkeit einstellbar | Ja |
|-------------------------------|----|

#### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

#### Sicherheit

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

#### Texte

|          |   |
|----------|---|
| Funktion | Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, Teach-Funktion für die Ansprechelligkeit über Taste, Mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden |
| Schutz   | Mit Demontageschutz   |