




85341175



### Bewegungsmelder 1,1 m K.1 anthrazit, matt

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik,  $\mu$ -Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.

- mit Taste für Ein/Aus/Automatik
- mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige
- Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
- mit Tastensperre
- Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
- mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
- niedriger Eigenenergiebedarf
- $\mu$ -Prozessor gesteuerte Arbeitsweise
- mit Demontageschutz
- Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen.  
Nur für den Innenbereich geeignet!

### Technische Merkmale

Nennmontagehöhe	1.1 m
Erfassungsfeld $\varnothing$ , am Fußboden	0 m
Sekundär Designlinie(n)	Bewegungsmelder Berker K.1
Farbe	anthrazit matt, lackiert
Erfassungswinkel, einstellbar	je Seite $\approx 45...90^\circ$
Erfassungsfeld, rechteckig	$\approx 12 \times 16$ m
Reichweite frontal	$\approx 12$ m
Reichweite seitlich	je $\approx 8$ m
Ansprechhelligkeit, einstellbar	$\approx 5...1000$ lx dots Tagbetrieb
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar	10...100 %
Betriebstemperatur	-5...45 $^\circ\text{C}$
Aufbauhöhe	34 mm